

# Vakuumsko sesalo VAS-55-1/4-PUR-B

Številka dela: 1396095

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Izravnava višine sesala                  | 3.5 mm   |
| Nazivni premer                           | 4 mm   |
| Premer priseska                          | 55 mm  |
| Prostornina priseska                     | 8.01 cm <sup>3</sup>   |
| Učinkoviti premer sesala                 | 44.7 mm  |
| Položaj priključitve                     | zgoraj   |
| Položaj vgradnje                         | poljubno   |
| Oblika priseska                          | okroglo, ploščato  |
| Delovni tlak                             | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak                     | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-A1-L   |
| Temperatura okolice                      | -20 °C...60 °C   |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 110 N  |
| Teža izdelka                             | 30 g   |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                                    |
| Vakuumski priključek                     | G1/4   |
| Barva                                    | modra  |
| Trdota po Shoru                          | 60 +/- 5   |
| Material čepa za privitje                | Cinkova tlačna litina  |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS  |
| Material priseska                        | PUR  |