

Natično-navojni priključek CRCN-M5-PK-3

Številka dela: 13967

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.5 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	1.74 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø cevi 4 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material navojnega tesnila	NBR visoko legirano nerjavno jeklo