


# Commander FSSC-12

Številka dela: 13985

FESTO

Pnevmatični upravljalni element za Quickstepper, z ročnim upravljanjem za hiter in zanesljiv zagon.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2009.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,5 mm
Konstruktivna zgradba	Koračno stikalo, prištevalno
Padec tlaka potrditve	$\leq 0,5$ bar
Vstopni tlak potrditve	$\geq 1,5$ bar
Obratovalni tlak	2 ... 6 bar
Normalni imenski pretok	60 l/min
Min. dolžina impulza potrditve	50 ms
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 $\mu$ m
Temperatura okolice	5 ... 40 °C
Masa izdelka	450 g
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	ABS