


Modul končne plošče NEV-3DA/DB-NPT

Številka dela: 13997

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	190 mm
Delovni tlak	0 bar...16 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve ventila	privijačenje
Pnevmatični priključek 1	NPT1-11 1/2
Pnevmatični priključek 3	NPT1-11 1/2
Pnevmatični priključek 5	NPT1-11 1/2