

Vtičnica MSSD-E

Številka dela: 14098

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	8 g
Električni priključek 1	kotna doza, štirikotna oblika, 3-polna, oblika C
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...300 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	6 A
Kabelski navojni priključek	Pg7
Premer kabla	6 mm...8 mm
Prečni prerez priključka	0.75 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanosti	3
Material ohišja	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material tesnil	NBR