



Pnevmatični ventil VLHE-3-1/4-B

Številka dela: 14330

FESTO

Normalno zaprt,
vklopni ventil za počasen dvig tlaka, posamezen ali v povezavi z
enotami za pripravo zraka serije S.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	z dušenjem
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.200 l/min
Čas preklopa izključen	23 ms
Čas preklopa vključen	8 ms
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Imenska velikost	8 mm