


# Kabel motorja NEBM-S1W9-E- -Q5-LE6

Številka dela: 1450741

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Oznaka linije                                     | brez nosilca tablice          |
| Električni priključek 1, funkcija                 | Stran področne naprave        |
| Električni priključek 1, zasnova                  | oglata oblika                 |
| Električni priključek 1, vrsta priključka         | doza                          |
| Električni priključek 1, kabelski izhod           | pod kotom                     |
| Električni priključek 1, priključna tehnika       | Sub-D                         |
| Električni priključek 1, število polov/žil        | 9                             |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile       | 6                             |
| Električni priključek 2, funkcija                 | Stran krmilne enote           |
| Električni priključek 2, vrsta priključka         | kabel                         |
| Električni priključek 2, priključna tehnika       | odprt konec                   |
| Električni priključek 2, število polov/žil        | 6                             |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile       | 6                             |
| Območje delovne napetosti DC                      | 0 V...72 V                    |
| Nazivna delovna napetost DC                       | 24 V                          |
| Zaščita                                           | da                            |
| Dolžina kabla                                     | 1 m...25 m                    |
| Lastnost voda                                     | primerno za energetske verige |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov      | 62 mm                         |
| Premer kabla                                      | 6.2 mm                        |
| Zgradba kabla                                     | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| Nazivni prečni prerez vodnika                     | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
| Konci žil                                         | Kabelska tulka                |
| Stopnja zaščite                                   | IP65                          |
| Napotek glede stopnje zaščite                     | v montiranem stanju           |
| Temperatura okolice                               | -40 °C...80 °C                |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...80 °C                 |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU RoHS  |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi ZK RoHS   |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B2-L                |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS               |

| Značilnost                | Vrednost   |
|---------------------------|------------|
| Material kablskega plašča | TPE-U(PUR) |
| Barva kablskega plašča    | siva       |