


Kabel motorja NEBM-S1G15-E- -Q7-LE6

Številka dela: 1450839

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	15
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	10
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	6
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	6
Območje delovne napetosti DC	0 V...72 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Zaščita	da
Dolžina kabla	1 m...25 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	80 mm
Premer kabla	8 mm
Zgradba kabla	6 x 0,75 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.75 mm ²
Konci žil	Kabelska tulka
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Temperatura okolice pri giblivi napeljavi kablov	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material kablanskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kablanskega plašča	siva
Material izolacijskega ovoja	PP