

Sklopka
EAMC-67-62-24-24
Številka dela: 1451407

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	24 mm
Premier nosilca 2	24 mm
Velikost	67
Nazivna dolžina	62 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	280 kgmm ²
Prenosljivi navor	143 Nm
Teža izdelka	436 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS