

Sklopka EAMC-20-30-6-10

Številka dela: 1451964

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	6 mm
Premier nosilca 2	10 mm
Velikost	20
Nazivna dolžina	30 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	9000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	1.06 kgmm ²
Prenosljivi navor	2.3 Nm
Teža izdelka	20 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS