

Sklopka
EAMC-40-66-10-12
Številka dela: 1452794

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	10 mm
Premmer nosilca 2	12 mm
Velikost	40
Nazivna dolžina	66 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	42.3 kgmm ²
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	139 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS