

Aksialni sklop EAMM-A-R27-67A

Številka dela: 1456619

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 % |
| Stopnja zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Prenosljivi navor | 2 Nm |
| Teža izdelka | 280 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | R27 |
| Koda vmesnika Motor In | 67 A |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |