


# Aksialni sklop EAMM-A-S48-40G-G2

Številka dela: 1456650

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	55 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	12.5 Nm
Teža izdelka	420 g
Koda vmesnika aktuatorja	S48
Koda vmesnika Motor In	40G
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS