


Prirobnica motorja EAMF-A-44C-40G-S1

Številka dela: 1460095

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------|-----------------|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 % |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 182 g |
| Koda vmesnika Motor In | 40G |
| Vmesniška koda ohišja sklopke | 44C |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |