


Prirobnica motorja EAMF-A-44C-60G/H-S1

Številka dela: 1460105

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	300 g
Koda vmesnika Motor In	60G 60H
Vmesniška koda ohišja sklopke	44C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS