

# Tandem valj DNUT-40- -PPV-A-S6

Številka dela: 14708

FESTO

z obojestranskim nastavljivim dušenjem v končnih legah  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 300 mm
Premer bata	40 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6431
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	S6: temperaturno obstojna tesnila do maks. 150 °C
Obratovalni tlak	0,5 ... 8 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 150 °C
Dolžina dušenja	21 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	1.172 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	1.430 N
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu pokrova	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu tesnil	FPM
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo