

Nihajna prirobnica SZS-32

Številka dela: 14883

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost | 32 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teža izdelka | 79 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material elementa za pritrditev | aluminijeva tlačna litina |
| Material sornika | jeklo, pocinkano |
| Material ležaja | Umetna masa |
| Material vijakov | jeklo pocinkano |
| Material varovalke | vzmetno jeklo, pocinkano |