

# Sklop mehov EADB-V2-63-S10-100

Številka dela: 1488361

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                        | 93 mm                                            |
| Velikost                         | 63                                               |
| Območje hoda                     | 10 mm...100 mm                                   |
| Podaljšek batnice                | 43 mm                                            |
| Zasnova                          | okrogla oblika                                   |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                                         |
| Konstruktivna zgradba            | Sklop mehov<br>z zajetim iztekajočim zrakom      |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 3 – močna odpornost proti koroziji               |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                                   |
| Odpornost na medije              | prahovi<br>ostružki<br>olja<br>maziva<br>bencini |
| Stopnja zaščite                  | IP65<br>v skladu z IEC 60529                     |
| Temperatura okolice              | -10 °C...80 °C                                   |
| Premikajoča se masa              | 79 g                                             |
| Teža izdelka                     | 203 g                                            |
| Način pritrditve                 | odločljivo<br>z navojnim zatičem                 |
| Pnevmatični priključek           | G1/4                                             |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                  |
| Material adaptacijskih delov     | Gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksiran          |
| Material tesnil                  | NBR                                              |
| Material meha                    | NBR                                              |
| Material navojnih zatičev        | visoko legirano nerjavno jeklo                   |