

Prištevalni števec PZA-A-B

Številka dela: 14992

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	mehanski števec potekov s pnevmatičnim pogonom
Način vračanja	ročna tipka ali pnevmatični signal
Prikaz	6 mest
Upadli tlak pogona	$0,2 \pm 0,1$ bar
Ponastavitev upadlega tlaka	$0,15 \pm 0,1$ bar
Odzivni tlak pogona	$0,6 \pm 0,2$ bar
Ponastavitev odzivnega tlaka	$0,6 \pm 0,2$ bar
Delovni tlak	2 bar...8 bar
Najnižji ponastavitveni tlak	2 bar
Najkrajše trajanje impulza pogona	10 ms
Najkrajše trajanje impulza ponastavitve	180 ms
Najmanjše trajanje premora pogona	15 ms
Najkrajše trajanje premora, ponastavitev	50 ms
Protieksplzijska zaščita	con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	155 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Material ohišja	ABS