


Prirobnična pritrditev EAHH-V2-63-R1

Številka dela: 1502305

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Na podlagi standarda	ISO 15552
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Največ. obremenitev	7 kN
Teža izdelka	633 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo