

Časovnik PZVT-300-SEC

Številka dela: 150239

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	mehanski števec potekov s pnevmatičnim pogonom
Izklopni tlak	0.1 bar
Delovni tlak	2 bar...6 bar
Vklopni tlak	1.6 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	50 l/min
Nastavljiv čas zakasnitve	20 s...300 s
Natančnost nastavitve	± 6 s
Trajanje premora za ponastavitev	200 ms
Ponovljivost, nastavitve časa	± 3 s
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (ATEX) con a 2 (ATEX) con a 21 (ATEX) con a 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP54 z zaščitno kapo in sprednjim okvirjem v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	45 g
Način pritrditve	pritrnitev na sprednjo ploščo
Pnevmatični priključek	notranji navoj M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	ABS