

# Zasučni pogon DRQ-40- -360-PPV-A

Številka dela: 150244  
Izdelek, ki se opušča


FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljenim dušenjem v končni legi in nastavlljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Varianta z izbirnim zasučnim kotom od 271 do 359 °.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

Primer predstavitve



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Kot dušenja	96 deg
Zasučni kot	360 deg
Toleranca končnega položaja	8 deg
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	1,2 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	9 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,005 kgm <sup>2</sup>
Masa izdelka	3.470 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)