

Zasučni pogon DRQ-50- -90-PPV-A

Številka dela: 150245
Izdelek, ki se opušča


FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Varianta z izbirnim zasučnim kotom od 0 do 89 °.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Kot dušenja	84 deg
Zasučni kot	90 deg
Toleranca končnega položaja	6 deg
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	2,6 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	19 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,016 kgm ²
Masa izdelka	5.030 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)