


Povratno-dušilni ventil VFOF-LE-H-G14-Q8

Številka dela: 1505391
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Notranji šestrob
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	650 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	300 ... 650 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	PBT
Položaj vgradnje	poljuben
Možnost vrtenja	360° / trajno vrtenje ni dovoljeno
Normalni pretok v smeri dušenja 6 → 0 bar	1.100 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 → 0 bar	460 ... 540 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Imenski pritezni moment	11 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Dopustni vklopni moment regulirnega vijaka	1,5 Nm
Masa izdelka	32,9 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tulka	Aluminijeva litina za kovanje
Material, sprostitutveni obroč	POM
Material, regulirni vijak	Med (medenina)