

Vpenjalni modul EV-32-5

Številka dela: 150685

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	5 mm
Vpenjalna površina	Ø 32
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...40 °C
Teža izdelka	34 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	M3
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material membrane	TPE-U (PU)