


Mejno stikalo SMEO-1-S-24-B

Številka dela: 150847

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	blokovna zasnova
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	magnetni REED
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Ponovljivost	0.2 mm
Preklopni izhod	z bipolarnimi kontakti
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Čas vklopa	0.5 ms
Največja preklopna frekvenca	500 Hz
Največji izhodni tok	1 A
Največja preklopna zmogljivost AC	27 VA
Največja preklopna zmogljivost DC	27 W
Odpornost proti kratkemu stiku	ne
Odpornost proti preobremenitvi	ni na voljo
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	zaskočni zaklep varovalo vijaka ni vrtljivo
Električni priključek 1, združljiv tip montaže	Združljivo z zaskočnim zaklepom Združljivo z vrtljivim varovalom vijaka
Smer izhoda priključka	vzdolžno
Način pritrditve	z opremo
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	20 g

Značilnost	Vrednost
Barva ohišja	črna
Material ohišja	epoksidna smola PET jeklo cinkova tlačna litina
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP67
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L