

**Profilna letev**  
**SLZS-25- -**  
Številka dela: 150917

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                       | Vrednost                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Zasnova                          | T-utor za mejno stikalo                 |
| Največja dolžina profila         | 2800 mm                                 |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                                |
| za Ø bata                        | Ø20                                     |
| Konstruktivna zgradba            | senzorska letev                         |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev       |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                          |
| Temperatura okolice              | -20 °C...60 °C                          |
| Način pritrditve                 | s prehodno izvrtino in vijakom          |
| Material profila                 | gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksiran |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                         |
| Material vijakov                 | visoko legirano jeklo                   |