

Povratno-dušilni ventil GRLA-1/4-PK-4-B

Številka dela: 151173

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Pnevmatični priključek 1	za notranji Ø vtičnega priključka 4 mm s pokrivno matico
Pnevmatični priključek 2	zunanjí navoj G1/4
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	privijačenje
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	260 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri	220 l/min...260 l/min
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0,3 bar...10 bar
Normalni pretok v smeri dušilke 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	370 l/min
Normalni pretok v nepovratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	315 l/min...370 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Nazivni premer	6 mm
Največji pritezni moment	11 Nm
Teža izdelka	44 g
Material čepa za pritvje	gnetna aluminijeva zlitina

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material vijaka za uravnavanje	Medenina
Material vrtljivega priključka	Cinkova tlačna litina