

Izenačevalnik dolžine VAL-1/8-10

Številka dela: 151210

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Izravnava višine držala priseska | 10 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | vakuumski priključek zgoraj |
| Delovni tlak | -0.95 bar...8 bar |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij:Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe.Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave. |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 62 g |
| Način pritrditve | z zunanjim navojem M22x1,5 |
| Pritrditev sesala | G 1/8 |
| Vakuumski priključek | G1/8 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | Aluminij |
| Material držala | Aluminij POM visoko legirano nerjavno jeklo |