

Izenačevalnik dolžine VAL-1/4-20

Številka dela: 151211

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	20 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj
Delovni tlak	-0.95 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij:Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe.Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	118 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem M26x1,5
Pritrditev sesala	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminij
Material držala	Aluminij POM visoko legirano nerjavno jeklo