


Vakuumski sesalni ventil ISV-M5

Številka dela: 151217

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | M5 |
| Primernost izmetalnega impulza | 8 MPa 8 bar |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Delovni tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar |
| Zahtevan sesalni volumski tok pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) | 1 l/min |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 4 g |
| Način pritrditve | privijačenje |
| Pnevmatični priključek 1 | M5 |
| Pnevmatični priključek 2 | M5 |
| Material filtra | sintrani bron |
| Material ohišja | visoko legirano jeklo |