

# Zasučni pogon DRQ-80- -270-PPV-A

Številka dela: 151318  
Izdelek, ki se opušča


FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Varianta z izbirnim zasučnim kotom od 181 do 269 °.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

Primer predstavitve



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost  |
|--|---|
| Velikost                               | 80  |
| Kot dušenja                            | 69 deg  |
| Zasučni kot                            | 270 deg   |
| Toleranca končnega položaja            | 4 deg   |
| Dušenje                                | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Položaj vgradnje                       | poljuben  |
| Konstruktivna zgradba                  | zobata letev/pastorek                               |
| Zaznavanje položaja                    | za približevalna stikala                            |
| Obratovalni tlak                       | 2,5 ... 10 bar                                      |
| Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar    | 1 Hz  |
| Način delovanja                        | dvosmerni   |
| Delovni medij                          | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]             |
| Temperatura okolice                    | -10 ... 60 °C                                       |
| Teoretični vrtilni moment pri 6 bar    | 75 Nm   |
| Dopusten masni vztrajnostni moment     | 0,12 kgm <sup>2</sup>                               |
| Masa izdelka                           | 21.700 g  |
| Način pritrditve                       | z notranjim navojem                                 |
| Pnevmatični priključek                 | G3/8  |
| Informacije o materialu pogonske gredi | Jeklo za cementiranje                               |
| Informacije o materialu tesnil         | TPE-U(PU)   |