


# Nihajna prirobnica SNGL-32

Številka dela: 151527  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za valje DNG, DNGU, ustrezni ležajni okrovi LSNG, LSNSG.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2014. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	75 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacija o materialu, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu ležaja	Umetna masa
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan