


Povratno-dušilni ventil GRLA-10-UNF-B

Številka dela: 151572

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Pnevmatični priključek 1	10-32 UNF-2B
Pnevmatični priključek 2	10-32 UNF-2A
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	privijačenje
Delovni tlak	0.2 bar...10 bar
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Nazivni premer	2 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS