

Svetleče tesnilo MEB-LD-230AC

Številka dela: 151718

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik preklopnega položaja	LED
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Teža izdelka	0.6 g
Električni priključek	Oblika C v skladu s standardom DIN EN 175301-803 štirikotna oblika M5EB
Nazivna delovna napetost AC	230 V
Odpornost proti udarni napetosti	2.5 kV
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Nazivna moč svetlečega tesnila	0.33 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanosti	3
Material ohišja	TPE-U (PU)
Barva	transparentna