


Vodilna enota FENG-2 1/2"- -GF

Številka dela: 151743

FESTO

z drsnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------|-------------------------------|
| Velikost | 2 1/2" |
| Gib | 0,4 ... 20 " |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Drсно vodilo |
| Konstruktivska zgradba | Vodilo |
| Temperatura okolice | -4 ... 176 °F |
| Sila za premik | 50 N |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 48 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 5.540 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Material, vodilni element | visokolegirano jeklo |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |