


# Vtičnica spojke KDMS6-1/2-A

Številka dela: 151778

FESTO

samozaporen, z varnostno vezjo po ISO 4414



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	13 mm
Prikaz tlaka	optičen
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.935 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	32,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	175 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/2