


Vtič vezi KSS6-1/8-A

Številka dela: 151781
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za samozaporno cevno spojko.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	5 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	963 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	BIA TÜV
Imenski pritezni moment	5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 15 %
Masa izdelka	19 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS