

Krmilni drsnik HS-4/3-1/8-B



Številka dela: 151842

FESTO

potni ventil 4/3 z ročico, v srednjem položaju zaprt.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2006

Ta tip je primeren za vakuum. Priključek za vakuum na 3 (R).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Normalni imenski pretok	700 l/min
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Vrtljiv drsnik
Imenska velikost	6 mm
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Vklopni moment	1 Nm
Masa izdelka	120 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Umetna masa