

Spojna vtičnica KD1-M3-A

Številka dela: 151995

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	1.5 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	44 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	47.7 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	0.6 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 10 %
Teža izdelka	2.9 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material vzmeti	visoko legirano nerjavno jeklo
Material ohišja	Medenina, nikljana
Material navojnega tesnila	NBR visoko legirano nerjavno jeklo
Material navojnega kosa	Medenina, nikljana
Material kroglice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material ohišja ventila	Medenina
Material tulke za sprostitev	Medenina, nikljana