


Linearni pogon DGO-20- -PPV-A-B

Številka dela: 15223

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	10 mm...3000 mm
Premer bata	20 mm
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Načelo sojemanja	torna zveza (magnet)
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	1.6 bar...7 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Dolžina blaženja	17 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	188 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	188 N
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	4 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	1000 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material ohišja	visoko legirano jeklo