


Linearni pogon DGO-25- -PPV-A-B

Številka dela: 15224

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	10 mm...3500 mm
Premer bata	25 mm
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Načelo sojemanja	torna zveza (magnet)
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	1.5 bar...7 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Dolžina blaženja	19 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	295 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	295 N
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	5 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	1340 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material ohišja	visoko legirano jeklo