


Linearni pogon DGO-40- -PPV-A-B

Številka dela: 15226

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	10 mm...4000 mm
Premer bata	40 mm
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Načelo sojemanja	torna zveza (magnet)
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	1.3 bar...7 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Dolžina blaženja	23 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	754 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	754 N
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	8 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	3920 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material ohišja	visoko legirano jeklo