


Linearni pogon DGO-3/4"- -PPV-A-B

Številka dela: 15229

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	0.04 palec...157 palec
Premer bata	3/4 "
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Vodilo	drsno vodilo
Načelo sojemanja	torna zveza (magnet)
Delovni tlak	1.6 bar...7 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Dolžina blaženja	17 mm
Pnevmatični priključek	1/8 NPT