


Linearni pogon DGO-1"- -PPV-A-B

Številka dela: 15230

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	0.04 palec...157 palec
Premer bata	1"
Blaženje	pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Vodilo	drsno vodilo
Načelo sojemanja	torna zveza (magnet)
Delovni tlak	1.5 bar...7 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Dolžina blaženja	19 mm
Pnevmatični priključek	1/8 NPT