


Sojemalo FKG-25-B

Številka dela: 15234

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Radialno odstopanje +/-	1 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...120 °C
Dolgoročno največja dovoljena obremenitev v smeri sile +/-	600 N
Teža izdelka	511 g
Material sojemala	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana jeklo, pocinkano
Material vilic	Jeklo pocinkan
Material drsnega kosa	Medenina