

Večkratni vtič KSV6-12

Številka dela: 152507

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	6 mm
Delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Najv. priključkov	12
Pnevmatični priključek	PK-6
Barva	siva
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS