

Kotna vezna plošča NAVW-1/2-NPT-3

Številka dela: 152794

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	190 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Estrsko olje < 0,1 mg/m ³ , po ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...80 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 12/14	1/8 NPT
Priključek za pomožni krmilni zrak 12	1/8 NPT
Priključek za pomožni krmilni zrak 14	1/8 NPT
Priključek za krmilni zrak 12	1/8 NPT
Priključek za krmilni zrak 14	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 4	1/2 NPT
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina