

**T-vtična vez**  
**QSMT-6-4**  
Številka dela: 153369

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | Mini                                                                |
| Nazivni premer                                | 2.6 mm                                                              |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                            |
| Zasnova                                       | T-oblika                                                            |
| Velikost posode                               | 10                                                                  |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                          |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                    |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...80 °C                                                      |
| Teža izdelka                                  | 4 g                                                                 |
| Število izhodov                               | 2                                                                   |
| Število dovodnih vodov                        | 1                                                                   |
| Pnevmatični priključek 1                      | za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm                                      |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 4 mm<br>za zunanji Ø gibke cevi 6 mm              |
| Barva sprostilnega obroča                     | modra                                                               |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                     |
| Material ohišja                               | PBT                                                                 |
| Material sprostilnega obroča                  | POM                                                                 |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR                                                                 |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |