

Protipovratni ventil HA-M5-QS-4

Številka dela: 153444

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Način pritrditve	privijačenje
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	148 l/min
Delovni tlak	-1 bar...10 bar
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Material ohišja	Medenina, nikljana
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Najmanjši diferenčni tlak, odpiranje	0.1 bar
Najmanjši diferenčni tlak, zapiranje	0.2 bar
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	7.2 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS